

# KERNBOREN

NEW  
GENERATION  
virax

Vermogen en toerental  
tot uw dienst!



Een uniek assortiment voor  
nat of droog gebruik,  
van Ø 25 tot 350 mm.

virax

# kernboren

## met water en droog!

### > De Virax kernboren

1 assortiment voor ieder materiaal tot Ø 350 mm.



2-in-1 kronen:



**Boren met water**  
van gewapend beton en  
vol materiaal



**Droog boren**  
van baksteen, bouwsteen  
en hol materiaal.

**Gesoldeerde segmenten** met diamanten over de gehele hoogte (9 mm) voor een optimale levensduur.



**NEW**  
**GENERATION**  
**virax**

**Voorgepolijste segmenten:**  
Een snellere start dankzij de diamanten die nivelleren.

**Golvende segmenten:**  
met 15% minder contactoppervlak ten opzichte van platte segmenten, het snijden gaat sneller en kost minder inspanning van de gebruiker en de machine.


**Plus  
punt**

### Het hersegmenteren van de kronen:

Het is niet nodig een nieuwe kernboor te kopen wanneer de segmenten versleten zijn, het is mogelijk de Virax kronen te hersegmenteren: na analyse van de kroon herstelt de servicedienst van Virax de segmenten en schildert deze over... **Een stuk goedkoper voor de gebruiker!**



boor-Ø	Aansluiting	Nuttige lengte	Aantal segmenten	Ref.
25 mm	1/2"	410 mm	2	053502
30 mm			4	053504
40 mm			5	053506
51 mm			6	053508
61 mm	5		053510	
71 mm	6		053512	
82 mm	7		053514	
92 mm	7		053516	
102 mm	1.1/4"		8	053518
112 mm			8	053520
127 mm			8	053522
132 mm			9	053524
152 mm		10	053526	
162 mm		10	053528	
182 mm		11	053530	
200 mm		12	053532	
225 mm		13	053534	
250 mm		14	053536	
300 mm	16	053538		
350 mm	22	053540		





# Virax

## Voor iedere toepassing:

### > V150+

**De kernboor V150+, manueel of op statief, beantwoordt aan al uw eisen.**

**Boren met water** van gewapend beton, vol materiaal:

- Manueel (max. Ø 82 mm)
- Op statief (max. Ø 152 mm)

**Droog boren** van baksteen, bouwsteen, hol materiaal:

- Manueel (max. Ø 200 mm\*)
- Op statief (max. Ø 152 mm)

*\*voor een grotere veiligheid is het gebruik van een centreerboor nodig  
Ref. 050158*

**Eenvoudig te bedienen:**

- Geleverd met zijhandgreep rechts/links.
- 2 waterpassen, 1 op de motor en 1 op de handgreep.

**Eenvoudig te plaatsen:**

- Schakelaar om de motor eenvoudiger op zijn plaats te zetten.
- Ingebouwde waterpassen.

**Zeer stabiel:** Kolom aluminium met graadverdeling en versterkingsstangen om het trillen te verminderen.

**Vermogen en veiligheid:**  
Motor met 3 toerentallen 1900 W met drievoudige bescherming (thermisch / mechanisch / elektronisch).



**Controle op het boren:**  
trekker met geleidelijke start, alarmlampje in geval van overbelasting, en blokkeerknop voor werk op statief.



**Alles in 1:** Adapters voor stofzuiger en waterpomp, standaard geleverd.



**Tijdwinst:** Een snel bevestigingssysteem zonder gereedschap voor de kernboor.

**Beheerste voorwaartse beweging:**

- Zonder gereedschap afneembare hendel rechts/links.
- Afstelbare daalrem.

**Multifunctioneel voetstuk:**

- Bevestiging door middel van een klempin of een vacuumpomp.
- 4 afstelmoeren.
- Centreerverklikker.

**> HOUDER V150+:**  
tot Ø 152 mm.



**Praktisch:** Schuine stand tot 45°, graadverdeling op de houder.

# kernboren

## in de hand of op een houder!

### > V250 en V350

De kernboren V250 en V350 zijn ontworpen voor intensief gebruik en voor de meest veeleisende gebruikers.

Boren met water op een houder van gewapend beton, vol materiaal, baksteen, bouwsteen, niet-schurende materialen.

#### V250:

Motor met 2 toerentallen, 2500 W  
Tot Ø 250 mm.



NEW  
GENERATION  
virax



#### V350:

Motor met 3 toerentallen, 3000 W  
Tot Ø 350 mm.

#### Eenvoudig te plaatsen en te gebruiken:

- Schakelaar.
- Waterpas.
- Afstelbare rem.
- Kolom met graadverdeling.
- Schuine stand tot 45°.
- Afneembare hendel.

#### Universele bevestiging:

- 1 houder voor de
- 2 motoren V250 en V350.

#### Eenvoudig te transporteren:

- Wieltjes en handgreep op de bovenzijde.

#### Multifunctioneel voetstuk:

- Bevestiging door middel van een klempin of een vacuÛmpomp.
- 4 afstelmoeren.
- Centreerverklikker.

> HOUDER V250/V350:  
TOT Ø 350 mm.







## Een eenvoudig en compleet assortiment tot Ø 350 mm



**Controle op het kernboren:**  
alarmlampje in geval van overbelasting.



**Vermogen en veiligheid:** Motor met viervoudige bescherming: thermisch, mechanisch, elektronisch en een permanent smeersysteem voor de tandwielen.



Verticaal kernboren...



... en horizontaal.

	Set V150+	Set V250	Set V350
Referentie set (motor + houder)	050110	050120	050130
Referentie losse motor	050116	050126	050136
Referentie los statief	050111	050121	
Vermogen motor	1900 W	2500 W	3000 W
Snelheden	3	2	3
<b>Ø boren met water van schurende materialen (gewapend beton, bouwsteen...):</b>			
- manueel	25-82 mm	-	-
- op statief	25-152 mm	50-250 mm	50-350 mm
<b>Ø droog boren van niet-schurende materialen (baksteen, bouwsteen...):</b>			
- manueel	25-200 mm*	-	-
- op statief	25-152 mm	50-250 mm	50-350 mm
Aansluiting	1.1/4" + adapter 1/2"	1.1/4"	
Aansluiting Stofzuiger	Standaard levering	Niet van toepassing	
Aansluiting Waterpomp	Standaard levering		
Geleidelijk starten	Ja	Nee	
Bevestiging aan de houder	Snel	Universeel	
Alarmlampje overbelasting	Ja		
Extra handgreep	Ja	Nee	Ja
Transport motor	Geleverd in een kunststof koffer	Metalen kist als optie (ref. 050174)	
Transport statief	Wieltjes als optie (ref. 050119)	Wieltjes en handgreep	
Motor geleverd met	2 moersleutels + Extra handgreep	2 moersleutels	2 moersleutels + Extra handgreep
Statief geleverd met	Klaar voor gebruik bevestigingsset: klempin + pluggen voor vol en hol materiaal		

\* Voor een grotere veiligheid is het gebruik van een centreerboor nodig Ref. 050158

 **virax**



## De onmisbare accessoires voor het kernboren

- Kernboren met water met stofzuiger, watervanger en waterpomp (handmatig of elektrisch).
- Droog kernboren met stofzuiger.
- Met de hand kernboren meteen centreerboor\*.
- Kernboren met vacuümpomp.
- Adapters en verlengstukken voor de kern boren.
- Wieltjes voor het verplaatsen van het statief.

Benaming	Voor V150+	Voor V250	Voor V350
Watervanger + 2 pakkingen	Ref. 050112	Ref. 050122	Ref. 050132
Pakking voor watervanger	Ref. 050113	Ref. 050123	Ref. 050133
Afsluiter statief	Ref. 050114	Ref. 050124	Ref. 050124
Pakking vacuüm voetstuk	Ref. 050115	Ref. 050125	Ref. 050125
Wieltjes voor houder	Ref. 050119	Standaard geleverd	Standaard geleverd
10 antiblokkeerringetjes		Ref. 050139	
Klempin		Ref. 050141	
Adapter F/F 1.1/4"-1/2"		Ref. 050145	
Verlengstuk 1/2" x 200		Ref. 050146	
Verlengstuk 1,1/4" x 300		Ref. 050147	
Centreerboor*		Ref. 050158	
Transportkist van plaatwerk	Standaard geleverde kunststof koffer		Ref. 050174

\*Werkt uitsluitend met kronen met een aansluiting van 1.1/4"



Watervanger.



Afsluiter en pakking houder.



10 antiblokkeerringetjes.



Centreerboor.




Water- en stofzuiger  
Ref. 050057



Handmatige waterpomp  
Ref. 050049



Elektrische waterpomp  
Ref. 050055



Vacuümpomp  
Ref. 050043

 **virax**

39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epernay Cedex - Frankrijk  
[www.virax.com](http://www.virax.com)

Klantenservice Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
International Customer Service - Tél.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX - J. FIVE N.V. - Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp  
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441 - [info@ckfive.be](mailto:info@ckfive.be)